

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M10X40



Artículo No.	24540.100.040
Marca	-
UBB	950353140128
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634061
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	40
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-123
DIN	963 A
BS	4183
ASME	B18.6.7M
ISO	2009

Especificación técnica

d_k	18
Rosca total C \leq	50
k (max.)	5
n	2.5
P	1.50

Diseño técnico

