

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M10X45



Artículo No.	24540.100.045
Marca	-
UBB	950353630680
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634078
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	45 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	45
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Diseño técnico

