FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M10X60

Artículo No.	24540.100.060
Marca	-
UBB	950353140383
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634108
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	60
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Diseño técnico

