

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M12X50



Artículo No.	24540.120.050
Marca	-
UBB	950353141290
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634214
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M12
Anchura (L) (mm)	50
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	4183
ASME	B18.6.7M
NF	E25-123
ISO	2009
DIN	963 A

Especificación técnica

d_k	22
Rosca total C \leq	60
k (max.)	6
n	3
P	1.75

Diseño técnico

