

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M16X45



Artículo No.	24540.160.045
Marca	-
UBB	950353142025
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634337
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	45 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Especificación técnica

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Rosca total C ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	45
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Diseño técnico

