

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M16X50



Artículo No.	24540.160.050
Marca	-
UBB	950353142108
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634344
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	50
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ASME	B18.6.7M
ISO	2009
NF	E25-123
BS	4183
DIN	963 A

### Especificación técnica

$d_k$	29
Rosca total C $\leq$	70
k (max.)	10
n	5
P	2.50

### Diseño técnico

