FABORY

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M20X40

Artículo No.	24540.200.040
Marca	-
UBB	950353142777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634405
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Especificación técnica

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk (max.)	36
Rosca total C ≤	80
k (max.)	10
L (mm)	40
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Diseño técnico