

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M20X50



Artículo No.	24540.200.050
Marca	-
UBB	950353142850
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634412
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M20
Anchura (L) (mm)	50
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	4183
DIN	963 A
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M
ISO	2009

Especificación técnica

d_k	36
Rosca total C ≤	80
k (max.)	10
n	5
P	2.50

Diseño técnico

