



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M3X20

Artículo No.	24560.030.020
Marca	-
UBB	950353144005
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634665
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Diseño técnico

