

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M4X8



Artículo No.	24560.040.008
Marca	-
UBB	950353144344
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634771
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	8 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

