

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M4X12



Artículo No.	24560.040.012
Marca	-
UBB	950353144591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634795
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	12 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

