

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M4X40



Artículo No.	24560.040.040
Marca	-
UBB	950353145093
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634856
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

