

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M4X60



Artículo No.	24560.040.060
Marca	-
UBB	950353767557
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634870
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	60
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

