FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M5X25

Artículo No.	24560.050.025
Marca	-
UBB	950353145580
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634931
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Diseño técnico

