FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M6X25

Artículo No.	24560.060.025
Marca	-
UBB	950353146240
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635044
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Diseño técnico

