

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M8X20



Artículo No.	24560.080.020
Marca	-
UBB	950353146737
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635136
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Diseño técnico

