FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M5X35

Artículo No.	24565.050.035
Marca	-
UBB	950353913748
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635471
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	35 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Diseño técnico

