



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M10X20

Artículo No.	24565.100.020
Marca	-
UBB	950353914571
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635709
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Diseño técnico

