FABORY



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M3X8

Artículo No.	24570.030.008
Marca	-
UBB	950353147495
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635860
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	8 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	964

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Diseño técnico

