



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M3X20

Artículo No.	24570.030.020
Marca	-
UBB	950353147800
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635914
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-124
DIN	964
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Diseño técnico

