



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M3X25

Artículo No.	24570.030.025
Marca	-
UBB	950353147982
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635921
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Diseño técnico

