

## Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero Cincado 4.8 M4X16



Artículo No.	24570.040.016
Marca	-
UBB	950353148634
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636027
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M4
Anchura (L) (mm)	16
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

NF	E25-124
BS	4183
DIN	964 A
ISO	2010
ASME	B18.6.7M

### Especificación técnica

$d_k$	7.5
$f \approx$	1
Rosca total $C \leq$	25
$k$ (max.)	2.2
$n$	1
$P$	0.70

### Diseño técnico

