



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M4X25

Artículo No.	24570.040.025
Marca	-
UBB	950353148899
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636041
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NEN	≈2371

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Diseño técnico

