


Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero Cincado 4.8 M4X30



Artículo No.	24570.040.030
Marca	-
UBB	950353148972
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636058
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M4
Anchura (L) (mm)	30
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	2010
NF	E25-124
ASME	B18.6.7M
DIN	964 A
BS	4183

Especificación técnica

d_k	7.5
$f \approx$	1
Rosca total $C \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70

Diseño técnico

