



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M5X35

Artículo No.	24570.050.035
Marca	-
UBB	950353335330
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636195
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	35 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ISO	≈2010
DIN	964

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Diseño técnico

