FABORY



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M5X40

Artículo No.	24570.050.040
Marca	-
UBB	950353150192
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636201
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
DIN	964
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Diseño técnico

