FABORY



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M5X60

Artículo No.	24570.050.060
Marca	-
UBB	950353150432
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636232
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
DIN	964
NF	≈E25-124

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Diseño técnico

