



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M6X12

Artículo No.	24570.060.012
Marca	-
UBB	950353150689
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636263
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	12 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183
NEN	≈2371

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Diseño técnico

