FABORY



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M6X30

Artículo No.	24570.060.030
Marca	-
UBB	950353151000
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636300
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183
NEN	≈2371
NF	≈E25-124

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Diseño técnico

