



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M8X20

Artículo No.	24570.080.020
Marca	-
UBB	950353151679
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636379
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Diseño técnico

