



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M8X60

Artículo No.	24570.080.060
Marca	-
UBB	950353152172
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636447
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2371
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
DIN	964
ISO	≈2010

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	60
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Diseño técnico

