


## Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M4X6



Artículo No.	24640.040.006
Marca	-
UBB	950353153329
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637260
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M4
Anchura (L) (mm)	6
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

BS	4183
NF	E25-128
DIN	85
ASME	B18.6.7M
ISO	1580

### Especificación técnica

$d_k$	8
Rosca total $C \leq$	40
k	2.4
n	1.2
P	0.70

### Diseño técnico

