



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M5X8

Artículo No.	24640.050.008
Marca	-
UBB	950353154236
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637475
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	8 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NF	≈E25-128
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Diseño técnico

