
FABORY



Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M5X30

Artículo No.	24640.050.030
Marca	-
UBB	950353154806
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637550
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
DIN	85

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Diseño técnico

