



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M8X25

Artículo No.	24640.080.025
Marca	-
UBB	950353629385
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637840
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
BS	≈4183
NEN	≈1603

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4.8
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Diseño técnico

