

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2,5X30

Artículo No.	24660.025.030
Marca	-
UBB	500645200881
UNSPSC	31161504
EAN	8717077070714
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.5
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	paquete grande

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Rosca total C ≤	20
k	2
L (mm)	30
Nr. ranura	1
P	0.45

Diseño técnico

