



Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M2X6

Artículo No.	24665.020.006
Marca	-
UBB	950353904002
UNSPSC	31161504
EAN	8715492640529
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	18
k	1.6
L (mm)	6
Nr. ranura	1
P	0.4

Diseño técnico

