



Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M2,5X6

Artículo No.	24665.025.006
Marca	-
UBB	950353904598
UNSPSC	31161504
EAN	8715492640574
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.5
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Rosca total C ≤	20
k	2
L (mm)	6
Nr. ranura	1
P	0.45

Diseño técnico

