



Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2X8

Artículo No.	24670.020.008
Marca	-
UBB	950353518166
UNSPSC	31161504
EAN	8715492641250
Env. de 2000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	8 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	paquete grande

Normas

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	8
Nr. ranura	1
P	0.4

Diseño técnico

