

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X6

Artículo No.	24810.030.006
Marca	-
UBB	950353174861
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644800
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	20
k	2.4
L (mm)	6
Nr. ranura	1
P	0.5

Diseño técnico

