

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X16

Artículo No.	24810.030.016
Marca	-
UBB	950353175280
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644848
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	20
k	2.4
L (mm)	16
Nr. ranura	1
P	0.5

Diseño técnico

