

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M4X8

Artículo No.	24810.040.008
Marca	-
UBB	950353175694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644893
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	8 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	8
Nr. ranura	2
P	0.7

Diseño técnico

