

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M8X25

Artículo No.	24810.080.025
Marca	-
UBB	951353250909
UNSPSC	31161504
EAN	8715492645272
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k	6
L (mm)	25
Nr. ranura	4
P	1.25

Diseño técnico

