

Tornillo cabeza cilíndrica cruciforme DIN 7985-Z Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M2,5X4

Artículo No.	24812.025.004
Marca	-
UBB	500668239774
UNSPSC	31161504
EAN	8712423040649
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.5
Longitud	4 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Rosca total C ≤	20
k	2
L (mm)	4
Nr. ranura	1
P	0.45

Diseño técnico

