FABORY



Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M4X25

Artículo No.	24862.040.025
Marca	-
UBB	950353760941
UNSPSC	31161504
EAN	8715493593596
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Diseño técnico