




Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M4X35

Artículo No.	24862.040.035
Marca	-
UBB	950353761105
UNSPSC	31162400
EAN	8715493593619
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	35 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.2
L (mm)	35
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Diseño técnico

