




Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M4X40

Artículo No.	24862.040.040
Marca	-
UBB	950353761287
UNSPSC	31162400
EAN	8715493593626
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Diseño técnico

