



## Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M5X10

Artículo No.	24862.050.010
Marca	-
UBB	950353761774
UNSPSC	31161504
EAN	8715493593664
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	10 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-129
----	---------

### Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12.5
Rosca total C ≤	50
k (max.)	2.7
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

### Diseño técnico

