




Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M6X60

Artículo No.	24862.060.060
Marca	-
UBB	950353763754
UNSPSC	31161504
EAN	8715493593923
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Rosca total C ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	1.5

Diseño técnico

