



## Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M8X50

Artículo No.	24862.080.050
Marca	-
UBB	950353758986
UNSPSC	31161504
EAN	8715493594043
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	50
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

NF	E25-129
----	---------

### Especificación técnica

Thread length (min.)	38
$d_k$ (max.)	20
Rosca total $C \leq$	60
$k$ (max.)	4.4
$n$	2
$P$	1.25
$t$ (min.)	2

### Diseño técnico

